

Máquina De Láser Co2 Fraccional Para Tratamiento De La Piel

Número de artículo: BL-306



Introducción

Máquina de Láser CO2 Fraccional para rejuvenecimiento de la piel, eliminación de cicatrices y tratamientos ginecológicos. Precisión de doble modo con configuraciones personalizables. ¡Infórmate ahora!

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Longitud de onda	10.6 μm , láser de infrarrojo lejano
Potencia	40W (o 60W)
Modos de salida	continuo, superpulso, fraccional
Refrigeración	refrigeración por aire

Parámetro	Especificación
Gráficos de escaneo	7, cuadrado, rectángulo, redondo o personalizado
Estado de trabajo	Modo Hyperpulse
Intervalo de pulso	1ms-5000ms, paso de 1ms
Diámetro del punto focal	$\leq 0.2\text{mm}$
Duración del pulso	0.1ms-10ms, paso de 0.1ms
Modos de trabajo	continuo, superpulso, carga intermitente
Intervalo de puntos	0.1mm-2.6mm, cada paso 0.1mm
Modo de escaneo	Emisión desordenada, con un lado como base emitiendo en orden, emitiendo a distancia máxima

Parámetro	Especificación
Dispositivos láser	Dispositivo láser sellado estimulado por corriente directa
Enfoque del condensador	f=100mm